

**Vinkelmätare Winkeltronic, upplösning 0,1 grad, Längd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	467540 400
GTIN	4016054102320
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Vinkelmätinstrument med noggrann visning av den rörliga mätskänkels öppningsvinkel. Med integrerad horisontal- och vertikallibell. Hållknapp för fasthållning av mätvärdena. Nollställning av displayen kan göras i godtyckligt läge.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR6, med fodral.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,1 grad
Längd	400 mm
mätområde	0 - 200 grad
Antal ingående batterier	4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
felgräns	0,2 grad
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Kalibrering	H2
Mätteknik	digital
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------