



## Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering, För plattlängd: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	431700 1500
GTIN	2050001039125
Artikelklass	46H

### Beskrivning

#### Utförande:

Av specialstål med låg torsion, bländfri, mattförokromad yta, förbunden med granitplattan så att den inte kan lossna eller röra sig.

#### Noggrannhet:

0,01 mm / 1000 mm, utförande B. Styr- och spänn-T-spår, slipat. Det nominella måttet 14 mm är endast ett ungefärligt mått, tillbehör som dubbdockor och liknande anpassas exakt till detta mått.

#### OBS!:

Vid beställning, var vänlig ange T-spårskenas läge i förhållande till ytan och observera den nödvändiga minimitjockleken på granitplattan. Priser för korsformiga och front-T-spår på begäran.

### Teknisk beskrivning

För plattlängd	1500 mm
granitplattans minimitjocklek	190 mm
Produktslag	Styrskena