



Plastskjutmått med mätur, Typ: 150ESD



Beställningsdata

Ordernummer	412430 150ESD
GTIN	4010995314392
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, omagnetisk och inte elektriskt ledande. Med stötskyddad mätklocka. Icke metallisk plast med 50 % glasfiberhalt.

Användningsdata:

För arbeten i områden med risk för elektrostatisk uppladdning.

Norm:

IEC 61340-5-1.

Teknisk beskrivning

I varv av visaren	10 mm
Avläsning (rundsкала)	0,1 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Djupmått	plan
Djupmått finns	ja
Mätteknik	analog
Produktslag	Urskjutmått

