

Mitutoyo**Digitalt skjutmått med AOS-system och datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 412642 150 |
| GTIN | 4946368667928 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet **AOS (Advanced Onsite Sensor)** erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.

- **Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.**
- **Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och nr 497100 med dataknapp.

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------------|
| Sifferhöjd LCD-display | 9 mm |
| drifttid | 20 000 h |
| Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 |
| Norm | ISO 13385 |
| Djupmått finns | ja |
| skänkelängd | 40 mm |
| Kalibrering | A1 |
| avläsning | 0,01 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| mätområde | 0 - 150 mm |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 |
| Batterityp | Knappcell |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| Mätinstrumentets mätmetod | elektromagnetiskt induktiv metod |
| Mätteknik | digital |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm | 021000 200 |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498965 |
| Sändare Typ S1 | 498966 S1 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975 |
| Anslutningskabel Typ D1 | 497080 D1 |
| Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar | 412120 |
| Anslutningskabel Typ USB2 | 497080 USB2 |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1 | 497100 D1 |

| | |
|---|-------------|
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2 | 497100 D2 |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2 | 497100 USB2 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357 |
| Anslutningskabel Typ D2 | 497080 D2 |
| Batterilock Typ B | 412239 B |