

**KARL DEUTSCH****Mätinstrument för godstjocklek och ljudhastighet (utan testhuvud), Typ: 1076B****Beställningsdata**

Ordernummer	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Artikelklass	49G

**Beskrivning****Utförande:**

Liten, lätthanterlig ultraljudsmätare för godstjocklek med automatisk testhuvudidentifiering.

**Material som kan provas: Alla ljudledande material som stål, järn, icke-järnmetaller, plast, glas, keramik etc.** Mätning av godstjocklek och ljudhastighet i samma apparat.

- **Lättförståelig användarvägledning i klartext på (flera språk).**
- **Olika visningslägen för optimal anpassning till mätuppgiften: – standardvisning – differensvärde – minimivärde**

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive transportväska, kopplingsmedel (100 ml), 2 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll.

**Specialtillbehör:**

Mät huvuden med mätområde upp till 400 mm på begäran.

**OBS!:**

Varianter med dataminne, datautgång och statistikprogram eller för mätning av vägg tjocklek på belagda material på begäran.

## Teknisk beskrivning

batterinivåindikator	optisk och akustisk
Bredd	81 mm
mätområde för ljudhastighet	100 - 19999 m/s
Längd	131 mm
höjd	32 mm
mätområde för godstjocklek	se testhuvud nr 496954
vikt inklusive batterier, utan skyddshölje	175 g
avläsning	0,01 mm
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
IP-skyddsklass	IP 54
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Godstjockleksmätare

## Tillbehör

Skyddsfoliesats 10 delar Typ PB4	496957 PB4
Testhuvud Typ PB10	496954 PB10
Testhuvud Typ PB4	496954 PB4
Grepphylsa för testh. PB Typ PB10	496956 PB10
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Grepphylsa för testh. PB Typ PB4	496956 PB4
Kopplingmedel Innehåll 500 ml	496958 500