

**Mitutoyo****Digitalt skjutmått med AOS-system och datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412642 200
GTIN	4946368668048
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet **AOS (Advanced Onsite Sensor)** erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.

- **Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.**
- **Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497080 och nr 497100 med dataknapp.

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

**Teknisk beskrivning**

Djupmått finns	ja
drifttid	20 000 h
Kalibrering	A1
skänkellängd	50 mm
Sifferhöjd LCD-display	9 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
avläsning	0,01 mm

mätområde	0 - 200 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätinstrumentets mätmetod	elektromagnetiskt induktiv metod
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Sändare Typ S1	498966 S1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1

Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Batterilock Typ B	412239 B