



## Slip- och kontrollstruvstycke med spindel, Backbredd A: 65mm



### Beställningsdata

Ordernummer	363550 65
GTIN	4045197313560
Artikelklass	38F

### Beskrivning

#### Utförande:

· **Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.**

**Medger bearbetning på 4 olika sidor** (botten-, änd- och sidoytor).

Med vågrätt **inslipat prisma.**

#### Funktion:

**Nedhållningssystem** – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

#### Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

#### Noggrannhet:

Inom **0,003 mm** / 100 mm (systemnoggrannhet).

#### leveransinnehåll:

Inklusive manövervev.

### Teknisk beskrivning

totallängd a	220 mm
maximal spännvidd b	100 mm
vikt	4,3 kg
Backbredd A	65 mm
backhöjd C	37 mm

totalbredd B	65 mm
Produktlag	Kontrollskruvstycke