



Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta, För backbredd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	362560 125
GTIN	4250364400473
Artikelklass	34A

Beskrivning

Användningsdata:

Med extrabackarna ökar antalet användningsmöjligheter flerfaldigt. Hydrauliska utjämningsbackar för multipeluppspänning av runt material eller för uppspänning av arbetsstycken med ytavvikelser på förfrågan.

Passar till:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.

HOLEX Nr 362010.

ALLMATIC nr 362250 – 362300 samt med grundback nr 361500 – 361520 passar version NC8. Adapterbackar nr 361600, 361620 passar även alla NC-versioner.

OBS!:

Beställ fästskruvar separat, nr 362621 M10×23.

Teknisk beskrivning

passar färgkod	Basic
passar färgkod	HD-Allmatic
passar färgkod	HD-HOLEX
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	LC
passar färgkod	TC

passar färgkod	HiPo
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
passar färgkod	Titan2/TitanSense
För backbredd	125 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar