


**Garant****5-axlig spännback Xpent, Typ: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	361100 0
GTIN	4045197848925
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Flexibelt modulärt spännsystem.**
- **Alla funktionsytor är härdade och slipade.**
- **Spännkraft upp till 40 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Båda spännmodulerna kan positioneras individuellt på basskenan.**
- **Variabelt spänn- resp. justerområde.**
- **Repeter Noggrannhet < 0,01 mm.**
- **Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.**

**Användningsdata:**

Perfekt för äkta 5-sidig bearbetning.

Olika backutföranden medger både konventionell inspänning med släta ytor och greppinspänning.

**leveransinnehåll:**

Basskenor, spindel, spindelförlängning, vev / sexkantskruvdragare (vid typ 1S), spännmodul fast, spännmodul mobil.

**Specialtillbehör:**

Spännmoduler nr 361105 – 361110, mittback nr 361111, basskenor nr 361115, spindel nr 361119, spindelförlängningar nr 361120, spännkonsoler nr 361165, momentnyckel nr 656050 storlek 120, skruvdragarinsats nr 643329, arbetsstyckstopp nr 360094, överbackar nr 361123 – 361138.

**OBS!:**

**Passande överbackar nr 361123 – 361137 och adaptersbackar nr 361140 – 361151 ingår inte i leveransen. För fastspänningssituation S4 krävs ytterligare en spindelförlängning**

nr 361120. För perfekt smörjning av verktyget rekommenderar vi universalfett nr 083592 PLUS.

## Teknisk beskrivning

Spännvidd S2	84 - 168 mm
bredd B	100 mm
Spårbredd n H7	20 mm
Spännvidd S3	159 - 243 mm
Spännvidd S1	6 - 88 mm
C <sub>1</sub>	85 mm
spännvidd S4	239 - 301 mm
vikt	19 kg
höjd h	40 mm
grundstomhöjd c	125 mm
längd L	362 mm
spännkraft upp till max	32 kN
maximalt vridmoment	65 Nm
Nyckelvidder	5 mm
Nyckelvidder	8 mm
färgkod för passande tillbehör	Xpent0
Serie	Xpent
Storlek spindelförlängning	80
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Greppinsats Typ 5	361160 5
Adapterback Gripp 5/5 För typ 80	361141 80

Överback för vridna spännmodulerstel För typ 100	361126 100
Adapterback Gripp 3/3 För typ 80	361140 80
Greppinsats Typ 2	361160 2
Spännjärn Typ CS0	361165 CS0
Spindelförlängare Typ 80 mm	361120 80
Adapterback Gripp 3/3 För typ 100	361140 100
Adapterback Gripp 3/5 För typ 63	361142 63
Adapterback Gripp 3/5 För typ 100	361142 100
Kombi adapterback Gripp/slät 3/3 För typ 80	361145 80
Basskenor Typ 520	361115 520
Adapterback slät 3/5belagd För typ 100	361144 100
Adapterback mjuk 12/20 För typ 63	361146 63
Spindelförlängare Typ 160 mm	361120 160
Gripp-överbackstel För typ 100	361128 100
Överback standard För typ 63C	361124 63C
Greppinsats Typ 4	361160 4
Adapterback mjuk 20/20 För typ 100	361147 100
Sväng Typ 8	361167 8
Spännmodul fast För typ 0	361105 0
Överback standard För typ 100	361124 100
Spännmodul mobil För typ 0	361110 0
Överback prisma För typ 100	361148 100
Överback prisma För typ 63	361148 63
Överback slät för prismatisk back För typ 100	361149 100
Adapterback slät 3/5belagd För typ 63	361144 63
Greppinsats Typ 6	361160 6
Överback slät för prismatisk back För typ 80	361149 80
Adapterback slät 3/5 För typ 80	361143 80
Adapterback Gripp 5/5 För typ 100	361141 100

Adapterback slät 3/5belagd För typ 80	361144 80
Spindel Typ TR14	361119 TR14
mjuka överbackar För typ 100	361130 100
Överbackpendlande För typ 100	361127 100
Överback för höjdanslag För typ 100	361131 100
Adapterback mjuk 20/20 För typ 63	361147 63
Adapterback slät 3/5 För typ 63	361143 63
Adapterback mjuk 20/20 För typ 80	361147 80
Adapterplatta För typ 360	361170 360
Överback slät för prismatisk back För typ 63	361149 63
Adapterback Gripp 5/5 För typ 63	361141 63
Överback standard För typ 80C	361124 80C
Kombi adapterback Gripp/slät 3/3 För typ 63	361145 63
Basskenor Typ 360H	361115 360H
Överback prisma För typ 80	361148 80
mjuka överbackar För typ 63	361130 63
Kombi adapterback Gripp/slät 3/3 För typ 100	361145 100
Gripp-överbackpendlande För typ 100	361129 100
Adapterback mjuk 12/20 För typ 80	361146 80
Adapterback mjuk 12/20 För typ 100	361146 100
Greppinsats Typ 3	361160 3
Adapterback slät 3/5 För typ 100	361143 100
Basskenor Typ 360	361115 360
Greppinsats Typ 1	361160 1
Adapterplatta För typ 440	361170 440
Adapterback Gripp 3/5 För typ 80	361142 80
Basskenor Typ 440	361115 440
Adapterback Gripp 3/3 För typ 63	361140 63