

**Garant****Spindel, Typ: TR14****Beställningsdata**

Ordernummer	361119 TR14
GTIN	4045197848987
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

trapetsformad spindel för optimal kraftöverföring.

Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105 – 361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123 – 361137.

**Användningsdata:**

TR14 och TR16 **för utvändig fastspänning**, TR14I och TR16I **för invändig fastspänning**.

**Passar till:**

Spännmoduler nr 361105 – 361110.

**Specialtillbehör:**

Spindelförlängningar nr 361120, momentnyckel nr 656050 120. Sexkantskruvdragarinsats nr 643329 8.

**OBS!:**

Reservdelar till spindlar nr 361176, 361177 och 361178.

**Teknisk beskrivning**

SW <sub>1</sub>	8
SW <sub>2</sub>	27
längd L	201,1 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
passar färgkod	Xpent0

Serie	Xpent
Produktslag	Spindel

---

## Tillbehör

Spindelankare Xpent Typ 0	361176 0
Mutter Xpent Typ 0	361177 0
Spindelmutter Xpent, komplett med ring Typ 0	361178 0