

Garant**Adapterback slät 3/5 belagd, För typ: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	361144 100
GTIN	4045197849236
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:****3 mm anliggningsyta.**

Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.

3 mm anliggningsyta.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124 – 361127, nr 361133 och nr 361135

Stegbackar nr 361295– 361296.

Teknisk beskrivning

backbredd b	100 mm
backlängd l	12 mm
Längd l ₁	9 mm
Höjd h ₁	17 mm
Höjd h ₂	15 mm
backhöjd h	20 mm
Längd l ₂	9 mm

passar färgkod	Xpent1-2
passar färgkod	Xpent0
Produktslag	Skruvstycksbackar