

Mahr**Digitalt skjutmått med runt djupmått och datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412728 150
GTIN	4059192002121
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror. Modernt energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. Reference Lock Funktion som förhindrar mätfel pga att man kommer åt funktionsknapparna av misstag. Läppade styrskenor och finläppade mätytor.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
Sifferhöjd LCD-display	8,5 mm
Kalibrering	A1
Djupmått finns	ja
Djupmått	Ø 1,6
skänkellängd	40 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
drifttid	ca 3 år

avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Sändare Typ S4E	498966 S4E
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2