




## Slip- och kontrollstruvstycke med spindel, Backbredd A: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	363550 125
GTIN	4045197313584
Artikelklass	38F

### Beskrivning

#### Utförande:

· Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.

**Medger bearbetning på 4 olika sidor** (botten-, änd- och sidoytor).

Med vågrätt **inslipat prisma**.

#### Funktion:

**Nedhållningssystem** – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

#### Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll**.

#### Noggrannhet:

Inom **0,003 mm** / 100 mm (systemnoggrannhet).

#### leveransinnehåll:

Inklusive manövervev.

### Teknisk beskrivning

vikt	14,5 kg
totallängd a	300 mm
maximal spännvidd b	160 mm
Backbredd A	125 mm
backhöjd C	43 mm

totalbredd B	125 mm
Produktlag	Kontrollskruvstycke