

**Mitutoyo****Digitalt skjutmått IP67 Solar, mätområde: 150 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412655 150
GTIN	4946368532899
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.

Med solceller, utan batteri, endast låg belysning krävs (minst 60 lux).

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

förpackning: Stabil box

Norm: DIN 862

Djupmått: plan

IP-skyddsklass: IP 67

Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Kalibrering: A1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,03 mm

skänkellängd: 40 mm

**Teknisk beskrivning**

Djupmått finns	ja
Automatisk fränkoppling	ja
Djupmått	plan

Solceller	ja
Kalibrering	A1
skänkelängd	40 mm
Norm	DIN 862
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	soldriven
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Skjutmått standard

## Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	011030 200
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	011050 200

## Tillbehör

Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
--	--------