

**Urskjutmått, Typ: 150/01****Beställningsdata**

Ordernummer	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Mattförokromad skala. Med stötskydd och skyddad kuggstång. Precisionsur med vridbar urtavla med låsskruv. Avläsning av 1 mm-värden på skenan och 1/100 mm på rundskalan.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
I varv av visaren	1 mm
mätområde	0 - 150 mm
skänkellängd	40 mm
Avläsning (rundskala)	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 4,8 × 1,7
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Gängtabell	Skjutmåttstabell

Produktslag	Urskjutmått
Tjänster	
KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200