

Garant**Skivfräs med gänga Bredd $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218540 50
GTIN	4045197848697
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

OBS!:

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Teknisk beskrivning

Skär- $\varnothing D_c$	50 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Fästgंगा M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
maximalt inskär djup $a_{e max}$	14 mm

Passande vändskär	SNHX
Kraglängd L ₁	15 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal vändskärspaltor	4
Bredd a _p	4 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skrivsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219948