

Garant**Skivfräs med gänga Bredd $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218540 63
GTIN	4045197849502
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

OBS!:

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Teknisk beskrivning

$\varnothing D_2$	29 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e max}$	14 mm
Skär- $\varnothing D_c$	63 mm
Passande vändskär	SNHX
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Fästgंगा M	M16
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Antal vändskärspaltor	8
Bredd a_p	4 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skruvsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219948
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2