

**Garant****Skivfräs med gänga Bredd  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218540 80
GTIN	4045197849519
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**OBS!:**

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SNHX
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	22,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Fästgänga M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
total längd $L_{\text{tot}}$	35 mm

Skär-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
effektivt antal skär Z <sub>eff</sub>	5
Antal vändskärspaltor	10
Bredd a <sub>p</sub>	4 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skruvsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219948
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP