

Garant**Skivfräs med gänga Bredd ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218542 80
GTIN	4045197849991
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

OBS!:

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	35 mm
Skär-Ø D_c	80 mm
Passande vändskär	SNHX
Fästgंगा M	M16
Ø D_2	29 mm
Ø D_1 h6	17 mm

effektivt antal skär Z_{eff}	5
maximalt inskär djup $a_{e \text{ max}}$	22,5 mm
Antal vändskärspaltor	10
Bredd a_p	5 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1103
Skruvsats för vändskär	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar	219949
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2