

**Garant****Skivfräs med gänga Bredd ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218544 50
GTIN	4045197850003
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**OBS!:**

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

**Teknisk beskrivning**

Kraglängd $L_1$	15 mm
Skär- $\varnothing D_c$	50 mm
Passande vändskär	SNHX
$\varnothing D_2$	29 mm
Fästgänga M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

totallängd $L_{\text{tot}}$	35 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	2
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	14 mm
Antal vändskärsplattor	4
Bredd $a_p$	6 mm
Skafutförande	med gänga
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1203
Skrivsats för vändskär	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Skrivsats för vändskär 10 delar	219950
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP