

Garant**Skivfräs med gänga Bredd $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218544 80
GTIN	4045197850027
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

OBS!:

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Teknisk beskrivning

Skär- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Passande vändskär	SNHX
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	22,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
total längd L_{tot}	35 mm

effektivt antal skär Z_{eff}	4
Fästgंगा M	M16
Antal vändskärspaltor	8
Bredd a_p	6 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1203
Skruvsats för vändskär	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar	219950
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2