


HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, Ø DC h8 (mm resp. tum): 0,35

Beställningsdata

Ordernummer	114030 0,35
GTIN	4045197850041
Artikelklass	12B

Beskrivning
Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

Rekommendation:
Största borrdjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

OBS!:
Efterföljare till produkt nr 114050 och 114160.

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Norm: DIN 338

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrdjup L_2 : 3,5 mm

Spännspårlängd L_c : 4 mm

totallängd L: 19 mm

Skaftdiameter D_s : 0,35 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,03 mm/v

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrdjup L_2	3,5 mm
Nominell Ø D_c	0,35 mm

Datablad

Tolerans nom.-Ø	h8
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm/v
Skaftdiameter D _s	0,35 mm
Spännspårlängd L _c	4 mm
totallängd L	19 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

