

**TESA****Urskjutmått, Typ: 150/02****Beställningsdata**

Ordernummer	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Mattförokromad skala. Med stötskydd och skyddad kuggstång. Precisionsur med vridbar urtavla med låsskruv.

Extra smalt djupmått. Avläsning av 1 mm-värden på skenan och 2/100 mm på rundskalan.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
I varv av visaren	2 mm
mätområde	0 - 150 mm
Avläsning (rundskala)	0,02 mm
skänkellängd	40 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,6 × 1,7
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

förpackning	Stabil box
Produktslag	Urskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200