

 Mahr**Digitalt skjutmått med stor display och runt djupmått, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412716 150
GTIN	4059192002084
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 11 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor. Med rund djupmätanordning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Djupmått finns	ja
Djupmått	Ø 1,6
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
drifttid	ca 3 år
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
skänkellängd	40 mm
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum

mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	± 0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------