



## Plastskjutmått med mätur, Typ: 150



### Beställningsdata

Ordernummer	412430 150
GTIN	4010995270827
Artikelklass	46P

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket lätt, omagnetisk och inte elektriskt ledande. Med stötskyddad mätklocka. Icke metallisk plast med 60 % glasfiberhalt.

### Teknisk beskrivning

Avläsning (rundskala)	0,1 mm
mätområde	0 - 150 mm
skänkellängd	40 mm
I varv av visaren	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Djupmått	plan
Djupmått finns	ja
Mätteknik	analog
Produktslag	Urskjutmått