

**Garant****Fasfräs 60°, weldonskaft, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	216552 5
GTIN	4045197851734
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **använd med 211750 strl. 1,2** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	70 mm
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	16 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
Passande vändskär	260982 HB725-1
Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Antal skär Z	1
Ø D	5,4 mm
Skaftutförande	weldonskaft
Fasningsvinkel framåt	60 grad
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	219795 1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP