

Garant**Fasfräs 60°, weldonskaft, Typ: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	216552 16
GTIN	4045197851741
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **använd med 211750 strl. 1,2** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	35 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
max. avfasningsdiameter D_{max}	26 mm
Ø D	15,8 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260982 HB725-1
totallängd L_{tot}	90 mm
Skaftutförande	weldonskaft
Fasningsvinkel framåt	60 grad
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP

674252 8IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2
Nm

211750 1,2

Spännskruv Typ 1

219795 1