

**Garant****Fasfräs 60°, weldonskaft, Typ: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	216552 20
GTIN	4045197851758
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	39 mm
Passande vändskär	260986 HB725-1
$\varnothing D$	20 mm
totallängd $L_{tot}$	100 mm
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	35 mm
Skaftutförande	weldonskaft
Fasningsvinkel framåt	60 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil  
15IP

674252 15IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0  
Nm

211750 3,0

Spännskruv

219844