

3M**Diamantbryne i läderetui, Slipmedelskod/kornstorlek µm: D25****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 559150 D25 |
| GTIN | 2050001661470 |
| Artikelklass | 53M |

Beskrivning**Utförande:**

Jämnt fördelad diamantbeläggning, bunden med ett nickelskikt. **Närmast obegränsad livslängd!**

Användningsdata:

För skärpning och bryning av verktyg för metall- och träbearbetning. Lämplig för stål, snabbstål och hårdmetall. För små eller spetsiga verktyg med ytor utan hål.

Inte lämplig för filar.

3M-kvalitet, något mindre diamantskikt tjocklek. För finslipning av fina ytor.

OBS!:

Får inte användas torr, utan endast med vatten.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|---------------|
| finhetsgrad | fin |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Längd | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| höjd | 7 mm |
| förpackning | Läderetui |
| Produktslag | Avdragsplatta |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Sten | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |