



Skrubbslipskiva SG-STEEL, skiv-Ø×skivbredd: 125X7mm



Beställningsdata

Ordernummer	560430 125X7
GTIN	4007220242308
Artikelklass	55S

Beskrivning

Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Hård grovslipskiva (hårdhet R) i **prestandaserien SG för stål** med hög slipeffekt och mycket lång utslitningstid.

Specifikation: A24R-SG-STEEL.

Teknisk beskrivning

skivbredd	7 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm

Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A24R-SG
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		