



Diamanträffelfil, 150 mm Korn D126 (medel) Universal, Typ: 11



Beställningsdata

Ordernummer	529650 11
GTIN	4007220017036
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Samma form som nr 528050, men beströdd med diamantpulver i enhetlig kornstorlek på båda ändar.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av former av **härdat stål** eller **hårdmetall**.

Arbeta med **litet tryck**.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt med beläggning	3,2×2 mm
Formbeskrivning	fågeltunga, rak
beläggningenslängd	25 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Kornstorlek	D126
totallängd	150 mm
Produktslag	Räffelfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
Hårdmetall (HM)	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Sten	mindre lämplig