

HOLEX**Skrubbslippskiva "2 i 1", skiv-Ø×skivbredd: 125X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560500 125X6
GTIN	4045197443045
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Grovslippskiva för **stål och rostfritt stål** med **lång utslitningstid** och hög slipeffekt.

Specifikation: A30Q-BF.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	6 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skiv-Ø	125 mm

Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30Q-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		