

**HOLEX****Skrubbslipskiva "2 i 1", skiv-Ø×skivbredd: 230X8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560500 230X8
GTIN	4045197157447
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Grovslipskiva för **stål och rostfritt stål** med **lång utslitningstid** och hög slipeffekt.

**Specifikation: A30Q-BF.**

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	6600 min <sup>-1</sup>
skivbredd	8 mm
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	230 mm

Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30Q-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		