




## Sats med diamantnålfilar, 11 delar, 140 mm, Kornstorlek: D126µm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 529350 D126   |
| GTIN         | 4007220017418 |
| Artikelklass | 53B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt med diamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. **Total fillängd = 140 mm**, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-Ø = 3 mm.

#### Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av **härdat stål** eller **hårdmetall**. Även för bearbetning av **glas, keramik** osv. Arbeta med **litet tryck**, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen. Universalkornig (standardfil)

#### leveransinnehåll:

I plastbox.

**11 delar** med 1 fil vardera av formerna 1 – 11 (alla former) samt 1 ansatsfil med runda kanter.

#### Specialtillbehör:

**Snabblåsskaft** till dessa filar hittar du under nr 519700.

### Teknisk beskrivning

|                        |          |
|------------------------|----------|
| totallängd             | 140 mm   |
| Slipmedel              | Diamant  |
| Slipmedlets beteckning | D        |
| Antal separata filar   | 11       |
| förpackning            | Plastbox |

Produktslag

Nålfil

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Hårdmetall (HM)               | lämplig        |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | lämplig        |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Sten                          | mindre lämplig |                |         |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 8  | 529220 8  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 11 | 529220 11 |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 3  | 529220 3  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 4  | 529220 4  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 2  | 529220 2  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 6  | 529220 6  |
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3                         | 519700 3  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 9  | 529220 9  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 1  | 529220 1  |
| Diamantnålfil, 140 mmKorn D126 (medel) Universal Typ 5  | 529220 5  |
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2                         | 519700 2  |

Diamantnåfil, 140 mm Korn D126 (medel) Universal Typ 10

529220 10