

Garant**Skrubbslipskiva Universal, skiv-Ø×skivbredd: 230X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560010 230X7
GTIN	4045197480767
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämde för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

För **universell användning** på **rostfritt stål, stål** och gjutgods.

Specifikation:
28-A30R-BFX.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
skivbredd	7 mm

skiv-Ø	230 mm
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30R-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		