



## Skrubbslipskiva PREMIUM\*\*\*, skiv-Ø×skivbredd: 230X7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	560405 230X7
GTIN	9003170054164
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Specialtyp** för bearbetning av **järnfria metaller, t.ex. aluminium, mässing och brons.**

**Specifikation: A36L-BFX.**

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämde för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

### Teknisk beskrivning

skivbredd	7 mm
maximalt varvtal:	6600 min <sup>-1</sup>
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	230 mm

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	järfria metaller
optimerad för material	Aluminium
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		