



## Skrubbslipskiva SG-INOX, skiv-Ø×skivbredd: 125X7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	560420 125X7
GTIN	4007220470251
Artikelklass	55S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Mjuk grovslipskiva (hårdhet N) i **prestandaserien SG för rostfritt stål** med mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid.

**Specifikation: A30N-SG-INOX.**

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
skivbredd	7 mm
skiv-Ø	125 mm

Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30N-SG-INOX
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		