



## Skrubbslipskiva SG-INOX, skiv-Ø×skivbredd: 178X7mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 560420 178X7  |
| GTIN         | 4007220470398 |
| Artikelklass | 55S           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Mjuk grovslipskiva (hårdhet N) i prestandaserien SG för rostfritt stål med mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid.

**Specifikation: A30N-SG-INOX.**

### Teknisk beskrivning

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| maximalt varvtal: | 8500 min <sup>-1</sup> |
| hål-Ø             | 22,23 mm               |
| skivbredd         | 7 mm                   |
| skiv-Ø            | 178 mm                 |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Slipmedlets beteckning      | A               |
| Specifikation               | A30N-SG-INOX    |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 %         |
| rekommenderad arbetsvinkel  | 20-30 grad      |
| optimerad för material      | INOX            |
| maximal periferihastighet   | 80 m/s          |
| Produktslag                 | Skrubbslipskiva |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | lämplig        |                |         |
| GG(G)                         | mindre lämplig |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |