

## Diamantbryne i läderetui, Slipmedelskod/kornstorlek $\mu\text{m}$ : D25



### Beställningsdata

Ordernummer	559100 D25
GTIN	2050001025418
Artikelklass	56Z

### Beskrivning

#### Utförande:

**Jämnt fördelad diamantbeläggning**, bunden med ett nickelskikt. **Närmast obegränsad livslängd!**

#### Användningsdata:

**För skärpning och bryning** av verktyg för metall- och träbearbetning. Lämplig för stål, snabbstål och hårdmetall. För små eller spetsiga verktyg med ytor utan hål.

#### **Inte lämplig för filar.**

Lätthanterlig storlek; mycket lämplig för kantbrytning av skarpa hårdmetallskär. För finslipning av fina ytor.

#### **OBS!:**

**Får inte användas torr, utan endast med vatten.**

### Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Längd	115 mm
Bredd	25 mm
höjd	3 mm
förpackning	Läderetui
Produktslag	Avdragsplatta

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		