

Garant**HM-borr aramid, obelagd, Ø DC h6: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121230 10
GTIN	4045197472076
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Specialgeometri för säker borrhning i aramidplaster (polyaramid) och aramidfiber som termo- och duroplaster.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	10 mm
Matning f i aramidfiberarmerad plast	0,1 mm/v
Spånspårlängd L _c	48 mm
Antal skär Z	2
Skafttolerans	h6
Tolerans nom.-Ø	h6
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	89 mm
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	33 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Utförande	4×D

Skaft	Cylindriskt skaft med h6
Borranvändning	För aramid
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PE-HD	mindre lämplig	140 m/min	N
PA 66	mindre lämplig	130 m/min	N
PEEK	mindre lämplig	120 m/min	N
PF 31	mindre lämplig	100 m/min	N
AFK Aramid	lämplig	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	120 m/min	N
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		