

**Skrubbslipskiva PREMIUM***, skiv-Øxskivbredd: 125X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560300 125X7
GTIN	9003171170702
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Specialtyp för bearbetning av CrNi-stål. Högsta slipeffekt även på stål.

Specifikation: A30R-BFX.

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	7 mm
skiv-Ø	125 mm

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		