

Håltolk A-ZC 6-13, Nominell Ø: 40mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484020 40 |
| GTIN | 4045197211583 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läpptat. Håltolkar för ISO-toleransfältlägen **A – ZC** i **grundtoleransgraderna 6 – 13**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.**
- **Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.**
- **Håltolkar i mellanstorlekar samt alla Ø med numerisk tolerans, se nr 484025.**
- **Ange önskad passning. Uppge vid beställning toleransfältläget (A–ZC) och grundtoleransen (6–13), t.ex. nr 484020 10F10.**

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---|
| Toleransområde | A |
| Toleransområde | G |
| Toleransområde | H |
| Toleransområde | J |
| Toleransområde | K |
| Toleransområde | M |
| Toleransområde | N |
| Toleransområde | P |

| | |
|----------------|-------------------|
| Toleransområde | R |
| Toleransområde | S |
| Toleransområde | B |
| Toleransområde | T |
| Toleransområde | U |
| Toleransområde | V |
| Toleransområde | X |
| Toleransområde | Y |
| Toleransområde | Z |
| Toleransområde | ZA |
| Toleransområde | ZB |
| Toleransområde | ZC |
| Toleransområde | C |
| Toleransområde | D |
| Toleransområde | E |
| Toleransområde | F |
| Toleransområde | JS |
| Toleransområde | FG |
| Toleransområde | EF |
| Toleransområde | CD |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN 2245-1 |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 13 |
| Kvalitet | 9 |
| Kvalitet | 10 |
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 7 |

| | |
|----------------|----------------|
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 8 |
| Tolktyp | Gåtolk |
| Tolktyp | Kassationstolk |
| nominellt mått | 40 mm |
| Kalibrering | M2 |
| Produktslag | Håltolk |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm | 028300 60 |