

Garant**Diamant/bornitridslipstift galvaniskt B126, CBN, Huvud-Ø: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 552550 8 |
| GTIN | 4045197157119 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade ämnen med **CBN-beläggning**. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare **galvanisk nickelbindning**.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för **finslipning** av hål, radier, konturer samt **gradning och fasning**.

För alla **hårdade, seghårdade** och höglegerade stål.

Rekommenderade periferihastigheter: Bornitrid torr 15-25 m/s, bornitrid våt 20-40 m/s.

OBS!:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|----------|
| Formbeskrivning | Cylinder |
| Huvud-Ø | 8 mm |
| totallängd | 60 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| huvudlängd | 8 mm |
| Slipmedlets beteckning | CBN |
| Produktslag | Slipstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 20-30 m/s | P |
| Stål < 55 HRC | lämplig | 20-30 m/s | H |
| Stål < 60 HRC | lämplig | 20-30 m/s | H |
| Stål < 67 HRC | lämplig | 20-30 m/s | H |
| INOX | lämplig | 20-30 m/s | |
| Ti | lämplig | 20-30 m/s | |
| GG(G) | lämplig | 20-30 m/s | K |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |