

Garant**Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin, Kornstorlek diamantslippasta: 3µm****Beställningsdata**

Ordernummer	552330 3
GTIN	4045197283825
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.

Högre koncentrerad naturdiamant i 5g-spruta säkerställer jämnt råhetsdjup på arbetsstyckets yta.

Användningsdata:

Bindningen, som kan **blandas med alkohol eller vatten** i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester. För polering av arbete på **härdade stål, hårdmetall, keramik och kompositer**.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	mycket fin
Innehåll	5 g
Kornstorlek diamantslippasta	3 µm
Färgkod	grön
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slippasta

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	1-3 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Hårdmetall (HM)	lämplig	1-3 m/s	
INOX	lämplig	1-3 m/s	
Ti	lämplig	1-3 m/s	
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	1-3 m/s	
Sten	lämplig	1-3 m/s	
torrt	lämplig		

Tillbehör

Förtunning för diamantslippasta Innehåll 125 ml

552400 125