

## Håltolk A-ZC 6-13, Nominell Ø: 100mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 484020 100    |
| GTIN         | 4045197211767 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läppat. Håltolkar för ISO-toleransfältlägen **A – ZC** i **grundtoleransgraderna 6 – 13**.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) t.ex. nr 484000 strl 82.**
- **Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.**
- **Håltolkar i mellanstorlekar samt alla Ø med numerisk tolerans, se nr 484025.**
- **Ange önskad passning. Uppge vid beställning toleransfältläget (A–ZC) och grundtoleransen (6–13), t.ex. nr 484020 10F10.**

### Teknisk beskrivning

|                |   |
|----------------|---|
| Toleransområde | A |
| Toleransområde | G |
| Toleransområde | H |
| Toleransområde | J |
| Toleransområde | K |
| Toleransområde | M |
| Toleransområde | N |
| Toleransområde | P |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Toleransområde | R                 |
| Toleransområde | S                 |
| Toleransområde | B                 |
| Toleransområde | T                 |
| Toleransområde | U                 |
| Toleransområde | V                 |
| Toleransområde | X                 |
| Toleransområde | Y                 |
| Toleransområde | Z                 |
| Toleransområde | ZA                |
| Toleransområde | ZB                |
| Toleransområde | ZC                |
| Toleransområde | C                 |
| Toleransområde | D                 |
| Toleransområde | E                 |
| Toleransområde | F                 |
| Toleransområde | JS                |
| Toleransområde | FG                |
| Toleransområde | EF                |
| Toleransområde | CD                |
| Norm           | DIN 7164          |
| Norm           | DIN 2245-1        |
| Norm           | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalitet       | 6                 |
| Kvalitet       | 7                 |
| Kvalitet       | 13                |
| Kvalitet       | 11                |
| Kvalitet       | 8                 |
| Kvalitet       | 10                |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kvalitet       | 9              |
| Kvalitet       | 12             |
| nominellt mått | 100 mm         |
| Tolktyp        | Gåtolk         |
| Tolktyp        | Kassationstolk |
| Kalibrering    | M2             |
| Produktslag    | Håltolk        |

### Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm      | 028300 200 |