



Verktysbord vänster, Typ: AT2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 077519 AT2 |
| GTIN | 2050001674159 |
| Artikelklass | 03S |

Beskrivning

Utförande:

Massivt verktysbord med vinkelanslag. Kan lutas från -5° till $+15^\circ$. Vinkelanslaget justerbart $2 \times 90^\circ$.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

OBS!

Vid användning med verktysbord behövs en ursparad slipskiva (t.ex. form 5). Passande skyddsplåtar finns under nr 077509. Inte kompatibel med dubbelslipmaskin inkl. utsug nr 077514.

passar maskin: DS15

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------|
| passar maskin | DS15 |
| tillverkarens beteckning | AT2 |
| Produktslag | Upplagsbord |

