



Minikapskiva PREMIUM*** EXTRA TUNN, skiv-Ø: 75mm



Beställningsdata

Ordernummer	563050 75
GTIN	9003172992709
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Extra tunn **minikapskiva** för **trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner**, perfekt för trånga utrymmen. Används med hylsdorn nr 563070.

Effektivt utförande för snabb kapning med liten gradbildning.

Utförande reklamtext:

Extra tunn **minikapskiva** för **trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner**, perfekt för trånga utrymmen.

Specifikation:

A60R-BFXA.

OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	20300 min ⁻¹
skivbredd	1 mm

hål-Ø	10 mm
Specifikation	A60R-BFXA
skiv-Ø	75 mm
för materialtjocklek	3 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Rakslip
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Hylsdorn för minikapskivor Passar till hål-Ø 10 mm

563070 10