

**Kapskiva PREMIUM\*\*\*, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563250 125
GTIN	9003176370671
Artikelklass	53T

**Beskrivning****Utförande:**

Hård och högeffektiv kapskiva speciellt avsedd för stålplåt, stålprofiler och stålrör. Mycket lång utslitningstid.

Inte lämplig för rostfritt stål (Fe-, S- och Cl-andel > 0,1 %).

**Användningsdata:**

För handkapning med el- och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet  $v_c$  80 m/s.

**Specifikation:****A30S-BFXA.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>

skivbredd	2 mm
Form	41
Specifikation	A30S-BFXA
skiv-Ø	125 mm
för materialtjocklek	6 - 10 mm
Slipmedlets beteckning	A
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		