

Garant**Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: D0807****Beställningsdata**

Ordernummer	540350 D0807
GTIN	4045197222435
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Skaftlängd 200 mm (kan kapas).

Skaft-Ø 6 mm. **Form D kula** (KUD)

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 8 mm

Huvudängd L₁: 7 mm

totallängd: 207 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	7 mm
Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvud-Ø	8 mm
Form	Klotformat huvud
Formbeskrivning	Kulform
totallängd	207 mm

Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil