



Skrubbslipskiva Basic* "2 i 1", skiv-Ø×skivbredd: 125X6mm



Beställningsdata

Ordernummer	560600 125X6
GTIN	9003172228600
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Universella grovslipskivor för yt- och kantslipning på **rostfritt stål och stål**.

Specifikation: A30Q-BF.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	6 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad

optimerad för material	INOX
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		